

www.qilee.cn www.qileechina.com



上海祁立环保设备有限公司

Shanghai Qilee Environmental Protection Equipment Co., Ltd

地址：上海市闵行区龙茗路2781号 上海风景220-221室

邮编：201101

电话：021-51697580 51697585

传真：021-51687968

邮箱：qileechina@163.com qilee@163.com

网址：www.qilee.cn www.qileechina.com

北京办事处：

地址：北京市朝阳区化工路107号2楼

电话：010-51293634

邮箱：qileebeijing@163.com

[Http://www.qileebeijing.com](http://www.qileebeijing.com)

安徽办事处：

地址：合肥市临泉路8号2-1-702

电话：0551-2361104

邮箱：qileeanhui@163.com

[Http://www.qileeanhui.com](http://www.qileeanhui.com)

QILEE

上海祁立环保设备有限公司

Shanghai QILEE Environmental Protection Equipment Co., Ltd

综合型录

GENERAL CATALOG

企业简介

上海祁立环保设备有限公司是集研究开发、生产销售环保设备为一体的专业企业，公司自成立以来，一贯秉持“品质第一，永续经营”之企业理念，实施“专业化，规模化，国际化”之发展战略。不断进行技术创新，并结合各行业客户使用经验和建议，为客户提供更优质的产品与服务。

我公司自主设计生产的污泥脱水机、高分子自动泡药机、搅拌机等设备已广泛应用于环保、化工、食品、制药、电镀、冶金等行业。

我们将以宝贵的行业经验和深厚的专业知识，为您提供最完善的售前和售后服务，与您共创一个无污染的生活环境空间。

Shanghai Qilee Environmental Equipment Company is a specialized enterprise to research develop, product and sale environmental protection equipment integration, she has kept the "Quality First, sustainable development" as the enterprise concept and implemented the development strategy of "specialization, scale, internationalization". It takes technical innovation continuously and provides better quality products and services for customers according to the use experience and suggestions of client of different occupation.

Our company designs and products sludge dewatering machine, automatic foam polymer drug machines, mixers and other equipment by ourselves. And these products have been widely used in environmental, chemical, food, pharmaceutical, electropilating, metallurgy and other industries.

We will use valuable experience and abundant professional knowledge to provide you with the most comprehensive pre-sales and after-sales service, and create a pollution-free living environment of space with you.


产品目录 : Content

污泥浓缩脱水一体机特点 Features Of Belt Presses	P01
QTA (H) 系列转鼓浓缩脱水一体机 QTA (H) Series	P02
QTB系列转鼓浓缩脱水一体机 QTB Series	P03
QTBH系列转鼓浓缩脱水一体机 QTBH Series	P04
QTE系列转鼓浓缩脱水一体机 QTE Series	P05
QTB3系列转鼓浓缩脱水一体机 QTB3 Series	P06
污泥脱水机实例用途 Sludge Dewatering Examples	P07
污泥脱水机附属设备参考配置图 Allocation Schema For Peripheral Equipment	P07
处理流程示意图 Treatment Flowchart	P08
高分子全自动泡药机 Polymer Automatic Dissolver	P09
刮油机-油水分离设备 Oil Skimmer	P10
一体化自动加药系统 Automatic Chemical prepatation and doing system	P11
小型加药搅拌装置 Mini type mixer	P12
大型搅拌机 Large type mixer	P13
大型搅拌机 Large type mixer	P14
水质在线监控仪 Water quality on-line monitoring instrument	P15-17
实验室仪器 Laboratory Meter	P18
加药泵 Metering pumps	P19
气动双隔膜泵 Air-operated Double-diaphragm Pumps	P20

工厂一角



国际展会



组装车间



样板工程




转鼓浓缩/脱水一体机

A large industrial machine, likely a paper mill component, featuring a complex arrangement of rollers, gears, and a control panel with numerous buttons and a digital display. The machine is primarily white and grey, with a large hopper at the top left and a control unit on the right. The control unit has a panel with many green and red buttons and a small digital screen. The machine is shown from a side-on perspective, highlighting its intricate mechanical structure.

[illegible]

QTB Series(Suitable for middle/high consistency)




性能规格配件及尺寸表 TECHNICAL DATA & EXTERNAL DIMENSIONS OF BELT PRESSES

规格尺寸 Spec		型 号 Model									备 注 Remark
滤带宽度 Belt Width(mm)		QT8-500	QT8-750	QT8-1000	QT8-1250	QT8-1500	QT8-1600L	QT8-1750	QT8-2000		
滤带速度 Belt Width(m/min)		500	750	1000	1250	1500	1600	1750	2000		
外处理量 Treating Capacity (m³/h)		3.0~5.2	4.5~7.5	6.5~10.5	7.5~12.5	9.5~16	12~20.5	15~24.5	18~30	带刮刀逆料类而定 (depends on the slurry feature)	
进入滤底 inlet Consistency (s.s. 5-2.5%)		45-78	68-113	96-158	113-188	143-240	180-308	225-368	270-450	带刮刀逆料类而定 (depends on the slurry feature)	
带干量 D.S. (%(w))											
Dried Sludge											
滤带含水率 Water Content s. Rate (%)		63-84.5	63-84.5	63-84.5	63-84.5	63-84.5	63-84.5	63-84.5	63-84.5	带刮刀逆料类而定 (depends on the slurry feature)	
使用功率 Power Consumption (kW)		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1	1		
消耗流磨机 Disposal Motor (HP)		1/4	1/4	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	1		
带刮刀逆料类而定 Dismthicker		1/4	1/4	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4		
滤液下料排水盘 Lower Collecting Tray for Pressed Filtrate		有Yes	有Yes	有Yes	有Yes	有Yes	有Yes	无None	无None		
外网参考尺寸 External Dimensions (Reference)(mm)		L 2600	2600	2600	2600	2600	2700	3300	3300	3400	
W (mm)		1050	1300	1650	1800	2150	2150	2400	2650	2650	
H (mm)		2150	2350	2350	2350	2500	2500	2500	2500	2500	
基础尺寸Base Dimension LxWxH (mm)		2100x830	2100x1090	2100x1390	2100x1590	2100x1830	2400x1860	2450x2110	2450x2390	2450x2650	
重量Weight(kg)		830	1000	1210	1450	1850	2200	2450	2650	2650	

备注: 以上规格本公司保留设计变更之权利。 Remark: Our company will reserve the modifying right of the above specifications

QTBH Series(Suitable for low/middle consistency)




性能规格配件及尺寸表 TECHNICAL DATA & EXTERNAL DIMENSIONS OF BELT PRESSES

规格尺寸 Spec.		型 号 Model					备 注 Remark
滤槽宽度 Belt Width (mm)		QTBH - 1000	QTBH - 1250	QTBH - 1500	QTBH - 1500L	QTBH - 2000	需配斗提种类而定 (depends on the slurry feature)
低浓度 Low	出料量 Treating Capacity (m³/hr) 渣干量 Dry S (kg/hr) 渣干量 Dry S Consistency (s 0.4-0.5%)	1000 13.5-17.5	1250 17.5-22.5	1500 21-27	1500 27.5-36.5	2000 37.5-49	需配斗提种类而定 (depends on the slurry feature)
	出料量 Treating Capacity (m³/hr) 渣干量 Dry S (kg/hr) 渣干量 Dry S Consistency (s 0.8-1.5%)	55-112 10.5-13.5	70-144 12.5-17.5	85-172 16-21	110-228 20.5-27.5	150-312 30-37.5	需配斗提种类而定 (depends on the slurry feature)
中浓度 Middle	出料量 Treating Capacity (m³/hr) 渣干量 Dry S (kg/hr) 渣干量 Dry S Consistency (s 1.5-2.0%)	84-158 10.5-13.5	100-188 12.5-17.5	128-240 16-21	164-308 20.5-27.5	240-450 30-37.5	需配斗提种类而定 (depends on the slurry feature)
尾矿含水率 Water Content's Rate (%)		65-85	65-85	65-85	65-86	65-85	需配斗提种类而定 (depends on the slurry feature)
使用功率 Power Consumption (HP)	滤槽驱动电机 Driving Motor	1/2	1/2	1/2	1	1	
	渣干量 Dry S 渣干量 Dry S Consistency (s 0.4-0.5%)	1/4	1/4	1/2	1/2	3/4	
	渣干量 Dry S 渣干量 Dry S Consistency (s 0.8-1.5%)	3/4	1	3/4x2	3/4x2	1x2	
滤渣下料特点 Lower Collecting Tray for Pressed Filtrate		无 None	无 None	无 None	无 None	无 None	
外形参考尺寸 External Dimensions (Reference)	L	3200	3200	3250	3500	3500	订购时请标注实际尺寸 Please ask the actual Dimension before ordering.
	W	1550	1800	2150	2150	2650	
	H	2100	2500	2500	2600	2700	
基座尺寸 Base Dimension LxWxH (mm)		2100x1330 2100x1580 1420	2100x1830 2450x1900 1680	2100x1830 2450x1900 2100	2100x1830 2450x1900 2100	2100x1830 2450x1900 3150	
参考重量 Reference Weight (kg)		1420	1680	2100	2550	3150	

备注: 以上规格本公司保留设计变更之权利。 Remark: Our company will reserve the modifying right of the above specifications.

QTE系列 (高浓度使用)

QTE Series(Suitable for high consistency)



性能规格配件及尺寸表


TECHNICAL DATA & EXTERNAL DIMENSIONS OF BELT PRESSES

规格尺寸 Spec	型 号 Model	备 注 Remark
滤带宽度Belt Width (mm)	QTE-750 QTE-1000 QTE-1250 QTE-1500 QTE-1750 QTE-2000 QTE-2500 QTE-3000	
处理量 Treating Capacity (m ³ /h)	7.0-12 9.5-15.5 12.5-20.5 18.5-30.5 21.5-35.5 24.5-41 30-50 32.5-54 38.5-64 47.5-80	需视污泥种类而定 (depends on the slurry feature)
进入浓度 Inlet Consistency (±0.4-0.8%)	105-180 143-233 188-308 278-458 523-533 368-615 450-750 488-810 578-960 713-1200	需视污泥种类而定 (depends on the slurry feature)
脱水率 Dried Sludge	60-84 60-84 60-84 60-84 60-84 60-84 60-84 60-84 60-84 60-84	需视污泥种类而定 (depends on the slurry feature)
混拌含水率 Water Content's Rate (%)	1/2 1/2 1/2 1 1 1 1 2 2 3 3	
使用功率 Power Consumption (HP)	1/2 3/4 3/4 1 1 1 1 2 2 3 3	
特殊放稀机 Drum Thickener	1/2 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
滤液下点排水盘 Lower Collecting Tray for Pressed Filtrate	有 Yes 有 Yes 无 None 无 None 无 None 无 None 无 None 无 None 无 None	
外观参考尺寸 External Dimensions (Reference) (mm)	L 3200 3200 3200 4000 4000 4000 4800 4100 4850 4850 W 1350 1600 1850 2100 2350 2600 2650 3100 3150 3550 H 2650 2750 2850 2950 3300 3300 3450 3250 3450 3900	打前需清楚标注实际尺寸 Please the actual Dimension before ordering.
基础尺寸 Base Dimension L×W×H (mm)	2580×170 2580×140 2580×160 3350×1930 3350×2170 3350×2420 4055×2440 4055×2940 4055×3440 4055×440	
参考重量 Reference Weight (kg)	1250 1550 1850 2500 2750 3050 3900 3800 4300 5100	

备注：以上规格本公司保留设计变更之权利。 Remark: Our company will reserve the modifying right of the above specifications.

参滤带式 QTB3 系列 (低/中浓度使用)

Triple-Belt Presses QTB3 Series(Suitable for low/middle consistency)



性能规格配件及尺寸表

TECHNICAL DATA & EXTERNAL DIMENSIONS OF BELT PRESSES

规格尺寸 Spec	型 号 Model	备 注 Remark
滤带宽度Belt Width (mm)	QTB3-750L QTB3-1000L QTB3-1250L QTB3-1500L QTB3-1750 QTB3-2000	
低浓度 Low Consistency	10.5-15 15-20 21-28 25-33 30-39 35-45	需视污泥种类而定 (depends on the slurry feature)
中浓度 Middle Consistency	42-90 60-120 84-168 100-198 120-234 140-270	需视污泥种类而定 (depends on the slurry feature)
脱水率 Dried Sludge	9.3-10.5 12.5-15 17.5-21 20-25 24.5-30 30-35	需视污泥种类而定 (depends on the slurry feature)
进入浓度 Inlet Consistency (±0.8-1.5%)	75-140 100-188 140-253 160-300 195-368 240-450	需视污泥种类而定 (depends on the slurry feature)
混拌含水率 Water Content's Rate (%)	65-85 65-85 65-85 65-85 65-85 65-85	需视污泥种类而定 (depends on the slurry feature)
使用功率 Power Consumption (HP)	1/2 1/2 1/2 1 1 1	
特殊放稀机 Drum Thickener	1/4 1/4 1/2 1/2 1/2 1/2	
滤液下点排水盘 Lower Collecting Tray for Pressed Filtrate	无 None 无 None 无 None 无 None 无 None	
外观参考尺寸 External Dimensions (Reference) (mm)	L 4850 4950 5200 5200 5400 5400 W 1400 1650 1900 2150 2400 2650 H 2750 2800 2800 2850 2900 2900	打前需清楚标注实际尺寸 Please the actual Dimension before ordering.
基础尺寸 Base Dimension L×W×H (mm)	4050×2300 4050×2300 4100×2350 4160×2400 4200×2500 4200×2500	
参考重量 Reference Weight (kg)	2450×1150 2450×1400 2450×1650 2450×1900 2580×2150 2580×2400	
	1600 1800 1960 2250 2800 3200	

备注：以上规格本公司保留设计变更之权利。 Remark: Our company will reserve the modifying right of the above specifications.

Sludge Dewatering Examples




食品厂(白玉豆腐)

用途：	Usage:
- 各种工业废水污泥脱水处理 - 屠宰、畜牧业污泥脱水处理 - 都市下水道、水肥、净水厂污泥脱水处理 - 食品、化工、矿业、各种工业制程中国/液分离脱水处理	- The Sludge Dewatering Of The various Industrial Waste Water Treatment Plants - The Sludge Dewatering Of The Butchery, Livestock, etc. Factories - The Sludge Dewatering Of The City Sewer, Excretion, Water Purifying, etc. Sewage Treatment Plants - Standard Liquid Separation Under Processing For The Food & Beverage, Chemical Industry, Mine, etc Factories

污泥脱水机周边附属设备参考配置图

Sludge Dewatering Allocation Schema For Peripheral Equipment



藻类处理(新领域)

处理流程示意说明 Treatment Flowchart

A、二段式转鼓浓缩/脱水一体机


Two Stage Type Rotary Drum Thickening/

Dehydrating Belt Presses

B、二段式滤带浓缩/脱水一体机(参滤带式)

Two Stage Type Gravity Belt Thick

Belt Presses (Triple-Belt Presses)



主要污泥处理参考数据表 The Reference Treating Data Sheet of the Major Waste Slurry

产业类别 Sector of Sewage	污泥种类 Type of Slurry	污泥浓度 Slurry Concentration (Consistency, %)	絮凝剂消耗量 Flocculant Consumption (g/l or D.S.)	污泥含水率 Wet Content (% of Sludge cake)
造纸废水Paper & Pulp Sewage	化学絮凝剂Chemical Slurry	2.0-5.0	2.0-4.0	64~78
造纸废水Paper & Pulp Sewage	活性污泥剂Active at Slurry	1.5-3.0	3.0-5.0	75-84
造纸废水Paper & Pulp Sewage	化学絮凝剂Chemical Slurry	1.5-2.5	3.0-5.0	76-84
印染废水Printing Dyeing Sewage	活性污泥剂Active at Slurry	1.0-2.0	4.0-6.0	80-85
皮革废水Leather & Tannery Sewage	化学絮凝剂Chemical Slurry	2.5-4.5	3.0-5.0	74-83
皮革废水Leather & Tannery Sewage	活性污泥剂Active at Slurry	1.5-2.5	4.0-6.0	78-85
电镀废水Electroplating Sewage	化学絮凝剂Chemical Slurry	1.5-2.5	3.0-5.0	72-84
电镀废水Electroplating Sewage	化学絮凝剂Chemical Slurry	2.0-4.0	3.0-5.0	66-84
石材行业废水Stone & Mine Sewage	化学絮凝剂Chemical Slurry	5.0-1.0	3.0-5.0	45-75
石材行业废水Stone & Mine Sewage	活性污泥剂Active at Slurry	0.8-1.5	4.0-6.0	78-85
食品饮料废水Food & Beverage Sewage	厌氧消化Anaerobic Fermentation	3.0-6.0	5.0-8.0	75-83
食品饮料废水Food & Beverage Sewage	剩余污泥Surplus Slurry	1.0-3.0	4.0-6.0	78-85
屠宰废水Butchery Sewage	剩余污泥Surplus Slurry	0.8-1.5	4.0-6.0	78-85
屠宰废水Butchery Sewage	混合污泥Mixed Slurry	1.5-2.5	3.0-5.0	72-85
城市废水City Mixed Raw Sewage	消化 - 剩余污泥Disposal - Surplus Slurry	1.0-3.0	4.0-6.0	74-85
城市废水City Mixed Raw Sewage	消化 - 剩余污泥Disposal - Surplus Slurry	1.5-4.5	3.0-5.0	64-82

▲ 化工/电子/造纸/食品/医药/污水处理/废水处理/工业废水处理/Chemio-Industrial/Electric Sewage had the Multiple factors or parameters, pls contact us directly
▲ 以上数据来自我方产品QTB-1500型 (仅供参考) 。 The above data are from our BeltPress QTB-1500 as tested (for reference only).
▲ 以上数据会因为污泥成分不同而有所改变。 The above data could vary as per differences of sludge contents.

高分子全自动泡药机 (干粉投加装置)

Macromolecule Automatic Dissolver (Powder feeding system)



特点:

- 全自动运行, 节省人工
- 药剂投加量精确可调, 保证处理效果, 避免浪费
- 不锈钢/PP壳体、全进口配件, 质量可靠, 抗腐蚀性良好
- 保养简易, 外观精美
- 强大的技术支持, 可按用户要求设计流程

Features:


- Automatically Operate
- The amount of the powder feeding is exactitude
- SUS304/PP crust, all imported parts
- Easy to maintain
- All message is output by touch

应用:


- 城市污水助凝
- 工业废水助凝
- 污泥处理和沉淀
- 石灰投加

Appliance:

- Aid condensation of city sewage
- Aid condensation of industry sewage
- Disposal and deposit of sludge
- Calcareousness feeding




机 型 Model	药 液 液流量 (L/hr) Chemical Solution Capacity (L/hr)	药 粉 粉料槽 (kg) Powder Feeder Capacity (kg)	药 粉 输送机 (袋重) (kg) Powder Feeder Capacity (Bag Weight)	药 液 搅拌机 (L/hr) Chemical Solution Capacity (L/hr)	机 械 尺 寸 (mm) Machine Dimension(mm)					重 量 Weight (kg)
					长(L)	宽(W)	高(H)	L1	W1	
QPL3-500	500	42	1/4	1/4X3	1750	850	1500	1290	640	320
QPL3-1000	1000	42	1/4	1/4X3	2050	950	1650	1480	740	410
QPL3-1500	1500	42	1/4	1/2X3	2300	1100	1700	1650	900	490
QPL3-2000	2000	85	1/4	1/2X3	2650	1250	1950	2010	1030	550
QPL3-3000	3000	110	1/4	1X3	3150	1350	2000	2470	1120	680
QPL3-5000	5000	200	1/4	2X3	3250	1650	2350	2500	1430	960
QPL3-8000	8000	320	1/4	2X3	4750	1850	2600	3970	1630	1280



刮油机-油水分离设备 Oil Skimmer

特点:

- 1、超群的回收能力: 方向性植毛纤维滤带是由长短不一的纤维组成, 纤维之间会有很大的蓄油空间, 经测算, 方向性植毛纤维滤带和同带宽的钢带回收油能力之比为4:1。
- 2、超长的使用寿命: 方向性植毛纤维滤带的制造材料本身能耐磨耐腐蚀。当然除滤带本身的可靠质量, 还因为滤带的蓄油部分为植毛纤维之间的空间, 当刮油的时候, 刮板并不会接触滤带, 滤带损耗极小。
- 3、二次分离: 表面浮油处理机对经过回收后的浮油还有一个二次分离的过程, 使分离后的浮油纯度大大提高。



方向性植毛滤布应用示意图-(油水分离机)



规格及型号

型 号	面收油量 (L)	带 宽(mm)	外型尺寸(mm)	功 率(W)	重 量(kg)	材 质
QL-OS-8	35-110	100	300*480*268	40	30	SUS304
QL-OS-15	70-220	150	377*608*380	40	45	SUS304
QL-OS-20	90-270	200	450*608*380	60	55	SUS304
QL-OS-30	140-340	300	800*775*524	90	90	SUS304
QL-OS-40	180-500	400	800*785*524	90	110	SUS304

一体化自动比例投加系统

系统集成在线传感器、智能控制仪表、精密螺杆泵(隔膜泵)、背压阀、安全阀、阻尼器、专用化学品容器及相关附件于一体，具有结构紧凑、占地小、易于运输安装和维护等优点；加药控制系统为用户提供了从简单的定比例投加到针对特定过程参数（如pH、ORP和余氯等）按设定浓度点或浓度范围自动投加所需药品的一体化解决方案。

应用领域:

一切为节约成本或需控制产品质量而需要精确计量的工业领域。

- 水处理（絮凝剂、消毒剂、酸、碱、阻垢剂）
- 食品（食品添加剂、香料、防腐剂）
- 啤酒及饮料（各种配料、硅藻土、酶制剂）
- 水泥厂（水泥分散剂）
- 化工及石化（工艺介质、助剂、催化剂）
- 造纸（染料、酸、碱、消泡剂、漂白剂）
- 化纤（碱、漂白剂、催化剂）
- 锂离子电池生产（硫酸镍、碱、其他药剂）
- 印染（过氧化氢和另外两种助剂）
- 水厂（絮凝剂投加、pH调节、氨、磷酸盐等）
- 电厂（混凝剂、氨水、联氨等）
- 电子（线路板蚀刻药剂）
- 化妆品（过程原料及助剂的添加）
- 锅炉等燃料设备（助剂）
- 润滑设备（润滑油）
- 清洗设备（清洗剂）



100~200型可搬式搅拌机



- 中低速用，摆线齿轮减速式马达，输出功率0.1KW-2.2KW
- 对于粘度液体能较大幅度地选择减速比
- 是最流行、最高效的超小型搅拌机

型号	电机功率 KW	轴长 mm	轴直径 mm	桨叶直径 mm	稀薄液 L	中粘度 L
QL1001	0.1	800	19	200	600	200
QL1002	0.2	1000	22	300	1200	400
QL2001	0.4	1200	22	300	2500	600
QL2002	0.75	1350	28	350	5000	1300
QL2003	1.5	1500	28	400	10000	3000
QL2004	2.2	1600	32	450	15000	5000

900型立式搅拌机



- 马达输出功率0.1KW-2.2KW，功率强，效率高

型号	电机功率 KW	轴长 mm	轴直径 mm	桨叶直径 mm	稀薄液 L	中粘度 L
QL9001	0.1	600	16	100	600	200
QL9002	0.2	800	19	120	1200	400
QL9003	0.4	1000	22	130	2500	600
QL9004	0.75	1200	28	150	5000	1300
QL9005	1.5	1200	32	170	10000	3000
QL9006	2.2	1400	40	180	15000	5000

小型加药装置



- 溶药箱，计量泵，搅拌机组成的小型加药装置具备移动灵活，耐腐蚀，使用寿命长等优点，可以广泛配套使用在各类水处理工程，效果极佳。

型号	容积(L)	计量泵流量 (L/Hr)	搅拌机功率 (KW)
QL-100	100	0-12L/Hr	0.18
QL-200	200	0-30L/Hr	0.18
QL-300	300	0-60L/Hr	0.18
QL-500	500	0-60L/Hr	0.37
QL-800	800	0-100L/Hr	0.37
QL-1000	1000	0-100L/Hr	0.37
QL-2000	2000	0-260L/Hr	0.75

QLJ系列搅拌机0.37~2.2KW选型表

型 号	功 率	速 比	转 速	轴 长	轴 径	桨叶直径	最大搅拌量 (稀-浓)
QLJ12-37-11	0.37	11	127	1500	25	300	2500-1200
QLJ12-37-17		17	82			350	
QLJ12-37-23		23	60			400	
QLJ12-37-29		29	48			600	
QLJ12-37-35	0.55	35	40	1500	25	700	3500-1800
QLJ12-37-43		43	32			800	
QLJ12-37-59		59	23			900	
QLJ20-55-11		11	124			350	
QLJ20-55-17	0.75	17	88	1500	30	400	5000-2500
QLJ20-55-23		23	65			450	
QLJ20-55-29		29	51			550	
QLJ20-55-35		35	43			650	
QLJ20-55-43	0.90	43	35	1500	30	750	5000-2500
QLJ30-55-59		59	25			900	
QLJ30-75-11		11	134			350	
QLJ30-75-17		17	88			400	
QLJ30-75-23	0.90	23	65	1500	30	550	5000-2500
QLJ30-75-29		29	51			700	
QLJ30-75-35		35	43			800	
QLJ30-75-43		43	35			900	
QLJ30-75-59	1.5	59	25	1500	30	1000	10000-5000
QLJ30-150-11		11	134			450	
QLJ30-150-17		17	88			500	
QLJ30-150-23		23	65			600	
QLJ40-150-29	2.2	29	51	2000	40	800	15000-7500
QLJ40-150-35		35	43			900	
QLJ40-150-43		43	35			1000	
QLJ50-150-59		59	25			1200	
QLJ50-150-71	2.2	71	21	2000	40	1400	15000-7500
QLJ50-150-87		87	17			1600	
QLJ40-220-11		11	134			500	
QLJ40-220-17		17	88			650	
QLJ40-220-23	2.2	23	65	2000	40	750	15000-7500
QLJ40-220-29		29	51			950	
QLJ40-220-35		35	43			1000	
QLJ40-220-43		43	35			1100	
QLJ50-220-59	2.2	59	25	2000	40	1350	15000-7500
QLJ50-220-71		71	21			1500	
QLJ50-220-87		87	17			1700	



QLJ系列搅拌机3.7~11KW选型表

特 点:

- 运转平稳，搅拌均匀。
- 桨叶及轴均采用不锈钢材质。
- 配套液下支座后，可适用于大水量、大水深的液体搅拌。

型 号	功 率	速 比	转 速	轴长(mm)	轴 径(mm)	桨叶直径	最大搅拌量(稀-浓)
QLJ40-400-11	3.7	11	134	2200	45	600	25000-12000
QLJ40-400-17		17	88			800	
QLJ50-400-23		23	65			900	
QLJ50-400-29		29	51			1000	
QLJ50-400-35	5.5	35	43	2500	60	1200	35000-18000
QLJ60-400-43		43	35			1300	
QLJ60-400-59		59	25			1500	
QLJ60-400-71		71	21			1700	
QLJ70-400-87	7.5	87	17	3000	70	2000	50000-25000
QLJ60-400-187		187	7.8			2000	
QLJ60-400-121		121	12.5			2000	
QLJ50-550-11		11	134			650	
QLJ50-550-17	11	17	88	3500	80	850	75000-35000
QLJ50-550-23		23	65			900	
QLJ50-550-29		29	51			1100	
QLJ60-550-35		35	43			1300	
QLJ60-550-43	15	43	35	4000	100	1400	100000-50000
QLJ60-550-59		59	25			1700	
QLJ70-550-71		71	21			2000	
QLJ50-750-11		11	134			700	
QLJ50-750-17	22	17	88	4500	120	900	150000-75000
QLJ60-750-23		23	65			1100	
QLJ60-750-29		29	51			1200	
QLJ60-750-35		35	43			1400	
QLJ70-750-43	30	43	35	5000	150	1500	200000-100000
QLJ70-750-59		59	25			1850	
QLJ80-750-71		71	21			2100	
QLJ80-750-87		87	17			2400	
QLJ60-1100-11	45	11	134	6000	200	750	300000-150000
QLJ60-1100-17		17	88			1000	
QLJ60-1100-23		23	65			1200	
QLJ60-1100-29		29	51			1300	
QLJ70-1100-35	60	35	43	7000	250	1500	400000-200000
QLJ80-1100-43		43	35			1600	
QLJ80-1100-59		59	25			1950	
QLJ90-1100-71		71	21			2200	
QLJ90-1100-87	80	87	17	8000	300	2500	500000-250000

AR系列工业在线微电脑PH/ORP控制器



型 号: AP-10

应用范围: 适合水处理工程、电子、化学、制药等制程酸碱度监控使用
测量范围: pH: 0.00~14.00 pH, ORP: -1999~+1999mV

分辨率: ± 0.01 pH, ± 1 mV

校正: 二点校正

信号输出: 隔离式4~20 mA输出固定对应, 最大负载500Ω

控制方式: ON/OFF继电器控制, 可设置迟滞范围

电 源: 220 VAC $\pm 10\%$, 50 Hz

仪表尺寸: 96(H) x 96(W) x 115 (D) mm

挖孔尺寸: 93(H) x 93(W)mm

AR系列户外防水型PH/ORP控制器

型 号: AP-30

应用范围: 适合水处理工程、电子、化学、制药等制程酸碱度监控使用

测量范围: pH: 0.00~14.00pH

分辨率: ± 0.01 pH

校正: 二点校正

信号输出: 隔离式4~20mA比例输出, 最大负载500Ω

控制方式: ON/OFF继电器控制可设置迟滞范围

电 源: 220VAC $\pm 10\%$, 50Hz

仪表尺寸: 186(H) x 186 (W) x 81(D) mm

防护等级: IP65



AR系列在线溶氧控制器

型 号: AD-01

测量范围: 0~19.99mg/L

分辨率: 0.01mg/L

精确度: $\pm 1.5\%$ F.S

温度补偿: 0~45°C

输出信号: 4~20mA隔离保护输出

控制输出方式: ON/OFF继电器输出 接点

继电器承受负载: 交流230V/5A

对地电压绝缘度: 最小负载为500VDC

工作电压: 230VAC $\pm 15\%$, 50/60Hz

仪表尺寸: 96(H) x 96(W) x 115 (D) mm

挖孔尺寸: 93(H) x 93(W)mm



AR系列溶氧电极 DOR2-0002

应 用: 水产养殖、生物反应、环境（湖、溪、海洋）水/废水处理、葡萄酒生产。

溶氧电极装配:

黑色ABS壳体, 316不锈钢管内NTC-10K RTD/GND,

20英尺EC电缆白金阴极, 铅阳极, 2ML感应膜, BNC母插。



微电脑PH/ORP控制器



型 号: PC-3030A/3050

适合水处理工程、电子、化学、制药等制程酸碱度监控使用。

测量范围: pH: -2.00~+16.00 pH

mV: -1999~+1999 mV, Temp.: -30~+110°C

精 确 度: pH: ± 0.01 pH ± 1 digit

mV: $\pm 0.1\% \pm 1$ digit, Temp: $\pm 0.1\% \pm 0.5^\circ\text{C}$

温度补偿: -30~+110°C手动设定或Pt-1000温度探棒自动补偿

控制方式: Hi/Lo二组控制, 可程序设定迟滞时间

信号输出: 隔离式4~20 mA输出, 可程序设定对应测量范围, 可程序设定电极清洗时间, 具清洗装置接点输出。二组隔离式4~20 mA输出, 具RS-485数字输出接口。(PC-3050)

仪表尺寸: 96(H) x 96(W) x 185(D) mm

挖孔尺寸: 93 x 93mm

电 源: 100~240VAC $\pm 15\%$, 50/60Hz

电 源: 100~240VAC $\pm 15\%$, 50/60Hz

微电脑PH/ORP控制器

型 号: PC-3100

适合大型水处理工程、电子、化学、制药等制程酸碱度监控使用

测量范围: pH: -2.00~+16.00 pH

mV: -1999~+1999 mV

Temp.: -30~+110°C

温度补偿: -30~+110°C手动设定或Pt-1000温度探棒自动补偿

控制方式: Hi/Lo二组控制, 可程序设定迟滞时间

信号输出: 两路隔离式4~20 mA输出, 可程序设定对应PH/ORP、

温度设定, 具RS-485数字输出接口。可程序设定电极

清洗时间, 具清洗装置接点输出。

仪表尺寸: 144(H) x 144(W) x 100(D) mm,

挖孔尺寸: 138 x 138mm

电 源: 100~240VAC $\pm 15\%$, 50/60Hz

保护等级: IP65



微电脑电导度控制器



型 号: EC-4100

适合RO、纯水系统、冷却水、锅炉水及制程水质监控使用

测量范围: 0.00~19.99 MΩ·cm 0.00 ms/cm~199.9 ms/cm

-9.9~109.9°C

精 确 度: 电导度及电阻于定温下 $\pm 1\%$, 温度为 $\pm 1\%$

温度补偿: 手动设定或Pt-1000/NTC 30KΩ

控制方式: 温度探棒自动补偿可选用二极式及四极式电极

信号输出: Hi/Lo二组控制, 可程序设定迟滞时间

挖孔尺寸: 93(H) x 93(W) x 185(D) mm

电 源: 100~240 VAC $\pm 15\%$, 50/60 Hz

电 源: 100~240 VAC $\pm 15\%$, 50/60 Hz

在线余氯/臭氧控制器

型号: CT-6100

应用: 游泳池, 饮用水, 制程用水, 工业用水
测试范围: 余氯 0~2.00、0~20.0、0~100.0 ppm
臭氧: 0~2.00、0~3.00 ppm
解析度: 0.01 ppm

显示屏: 大型液晶显示, 具功能显示。具自动温度补偿
继电器输出: HI/LO二点设定, 可程序设定迟滞时间,

可程序设定时间清洗接点功能

信号输出: 二组 DC 4~20 mA 隔离式模拟信号输出

电源: 88~265 VAC, 50/60 Hz

挖孔尺寸: 93(W) x 93(H) mm



微电脑溶解氧变送器DC-5300

规格:

测量范围: mg/L O₂: 0.00~60.00mg/L, 0.000~19.999mg/L

%Air: 0~600.0%, 0~200%;

ppm: 0~60ppm, 0.000~19.999ppm;

Temp: 0~100°C (依电极为准)

温度补偿: 0~50°C 自动/手动温度补偿

具500~1100mbar自动压力补偿

具盐度补偿, 程序设定

具电极诊断功能, 附警报标志显示及接点输出

全螢幕显示溶解氧值、温度及电极状况指示

防护等级: IP65

仪表尺寸: 144X144X1120mm (H*W*D)

电源: 110/220VAC, 50/60Hz



手提式酸碱度计 TS-110

应用: 防水、方便携带; 具自动温度补偿功能; 非常

适合野外测量或现场制程及废水处理等pH或

ORP之测量

测量范围: pH: -2.00~16.00 pH

mV: -1999~+1999 mV

Temp: -5~105°C

精度: pH: 0.01 pH

mV: 0.1 %

Temp: ±0.5°C

保护等级: IP65

具CE合格认证



标准型pH/ORP测定仪SP-701

应用:

广泛用于各科研部门, 适合一般

实验室及品质单位研究分析使用。

技术参数:

测量范围: pH: 0.00~14.00

mV: -1999~+1999

Temp: -5~105°C

精度: pH: 0.01 pH

mV: 0.1 %

Temp: ±0.5°C

温度补偿: 手动/自动补偿

校正: 两点校正

电源: 9V电源



WTW手提式溶氧测定仪 Oxi 3210/3310

WTW手提式微电脑溶氧仪是专为野外及

实验室检测所设计, 结合Galvanic溶氧

电极可实时快速使用。

操作简单, 携带方便。IP 67防水保护等级。

内建时钟及记忆功能, 可符合GLP功能。

自动温度及压力补偿。盐度修正功能。



Durox 325 溶氧电极

具有温度补偿功能,

使用寿命可至六个月,

低流速需求, 无须极化,

可立即测量。

电极前端具有保护装置,

适用于恶劣环境;

搭配校正容器方便。

德国WTW便携式pH/ORP仪 PH3110/3210/3310



优点:

超大LCD图 displays, 可读性强

硅胶键盘, 没有缝隙, 方便清洗

自动显示电极状态

电池寿命长达2500 小时 (3310系列)

可手动或利用内置时钟自动存储

可存储多达5000条记录(3310系列)

配有USB接口, 便于与电脑相连 (3310系列)

优异的技术指标: pH值分辨率0.001



WTW微电脑COD多功能水质分析仪 Photolab S6/S12

技术参数:

波段: 6个/12个

准确度: ±2 nm

半宽: 10 nm

自动调零: Yes autoselect: yes

自动确认比色管: Yes

比色管: 圆柱形/圆柱形;

方形10.20.50mm

数据存贮: 500组, 带日期时间/1000组,

带日期时间

接口: RS232

电极操作状况: 一天, 放电保护,

用变压器作电源时自动充电

日期/时间: 内置实时钟

实验室COD测量仪



COD药剂

适用于下列各仪器机型:

Spectronic Genesys系列、

LaMotte系列、

Hach DR/800 系列

测量范围:

0~150mg/L 0~1500mg/L

A-7320(低)/A-7325(高)

量程: 0~1500ppm, 0~1500ppm

光源: LED, 固定波长430nm

最低测量: 10mg/L

操作环境: -10~40°C

储存环境: -10~70°C

电池寿命: 2500hr(4x1.5V碱性)

符合欧洲CE电器标准

加热消解器 CR2200/3200

规格参数:

12或2X12个外径

16mm的反应管插槽

快速加热, 屏显温度, LED工作指

5个加热程序可选: 148°C/120分钟、

120°C/30分钟、120°C/60分钟、

120°C/120分钟、100°C/60分钟

自动自动消解程序,

内置加热保护罩,

自动关机功能

电源: 230VAC 50Hz±15%

115VAC 60Hz±15%

功率: 最大280W

安全认证: GS, cETLus, CE



NIKKISO 计量加药泵 (膜片式药液定量注入泵浦)

- 构造上，完全无泄漏
- 材质适用于各种酸碱等腐蚀性药液
- 构造上，容易保养、维修
- 设计上，已对安全性做考虑



规格选型表 (BB系列) (机械隔膜计量泵)

型 号	BB01	BB03	BB06	BB10	BB20	BB30	BB50
最大吐出量(l/h)	0.83	3.3	6.6	12	24	32	60
最大吐出压力(kg/cm ²)	10						
流量调整	运转中手动调整						
马 达	4P/25W /380V/220V		4P/40W/380V/220V				
重 量 (kg)	3.1		5.3				
连接软管尺寸(mm)	6/11						
材质选型	根据用户介质选择合适的材质 (PVC、PVDF、SUS316)						

规格选型表 (AH系列) (机械隔膜计量泵)

型 号	最大流量 (l/h)	最大压力 (kg/cm ²)	膜片直径 (mm)	冲程次数 (次)	电机功率 (kW)	连接尺寸 法兰
AHA	22	27.6	10	4	96	0.2
	32	108	10	8	96	0.2
	42	276	5	10	96	0.2
AHB	52	396	3	10	96	0.2
	42	336	7	12	96	0.4
	52	600	5	14	96	0.4
AHC	52	600	7	14	96	0.75
	62	1080	3	18	96	0.75
	72	1860	3	20	96	0.75

P系列：手动控制



LM电磁隔膜计量泵

最大冲程频率：60spm/100spm 功 率：22W

型 号	流 量 (L/H)	出口压力 (bar)	泵头类型	进出口连接	备 注
P+□6-718Nl	0.01-1.0	20.7	FPH	1/4" O D	型号中的“□”可以是0, 1, 3, 7或8: 0 单手动控制 1 双手动控制 3 脉冲信号输入 7 脉冲信号输入 8 模拟信号输入
P+□46-718Nl	0.02-1.9	17.2	FPH	1/4" O D	
P+□56-718Nl	0.04-3.8	7.6	FPH	3/8" O D	
P+□66-718Nl	0.08-7.6	3.4	FPH	3/8" O D	
P+□86-718Nl	0.12-12.1	1.5	FPH	3/8" O D	
P+□96-718Nl	0.15-15.1	1.0	FPH	1/2" O D	

G系列隔膜计量泵

主要特性

- 机械驱动隔膜，物料侧无隔膜护盘，便于物料通过
- 可变偏心机构驱动，确保脉动平缓
- 泵头材质：PVC、PVDF、316SS



型 号	流 量 (L/H)	压 力 Mpa	型 号	流 量 (L/H)	压 力 Mpa
GM0010	9	1.2	GB0180	167	1.0
GM0025	25	1.2	GB0250	237	1.0
GM0050	50	1.0	GB0350	334	1.0
GM0090	90	0.7	GB0450	416	1.0
GM0120	120	0.7	GB0500	464	0.7
GM0170	170	0.7	GB0600	583	0.7
GM0240	240	0.7	GB0700	656	0.35
GM0330	315	0.5	GB1000	946	0.35
GM0400	400	0.5	GB1200	1200	0.35
GM0500	500	0.5	GB1500	1500	0.3
GB0080	82	1.0	GB1800	1800	0.3


气动隔膜泵

气动隔膜泵介绍

VERDER AIR气动隔膜泵迄今已有四十多年的历史，产品广泛应用于石化、水处理、电子、纺织、汽车、造纸等行业，我们可根据您所输送的介质不同，为您提供多种材质的泵浦供选择，并且，大部分产品我们都备有库存。

材质说明：

泵体部分：
①--AC：乙缩醛；②--PP：聚丙烯；③--KV：聚偏氟乙烯；④--AL：铝合金；⑤--SS：316不锈钢
隔膜部分：
AC：乙缩醛；PP：聚丙烯；KV：聚偏氟乙烯；HY：聚醚醚酮；SS：316不锈钢
隔膜部分：
AC：乙缩醛；SP：弹性体混合物；TF：聚四氟乙烯；HY：聚醚醚酮；GE：Geolast；BT：丁腈橡胶
隔膜部分：
SP：弹性体混合物；TF：聚四氟乙烯；HY：聚醚醚酮；GE：Geolast；VT：氟化橡胶



VA系列气动隔膜泵选型规格书

型 号	VA6	VA10	VA15	VA20	VA25	VA40	VA50	VA60
最大流量(LPM)	18.9	26.5	57	57	159	376.5	568	1041
最大压力(Bar)	7	7	7	7	8.4	8.4	8.4	8.4
最大自吸高度(m)	2.5-3	3.7-6.4	4.5-7.6	4.5-7.6	5.48	5.48	5.48	7.6
最大通过粒径	1.5mm	1.5mm	2.5mm	2.5mm	3.2mm	4.8mm	6.3mm	7.6mm
最高操作温度	65.5°C	65.5°C	65.5°C	65.5°C	65.5°C	65.5°C	65.5°C	65.5°C
最大耗气量(m ³ /min)	0.252	0.35	0.672	0.672	1.12	2.24	2.83	9.8
气体入口尺寸(英寸)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/2	1/2	1/2	3/4
液体入口尺寸(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/2	2	3
泵体材质	①②③	①②	①②③	④⑤	①②③④⑤	②③④⑤	②③④⑤	④⑤