

SimpliMet 1000 & 3000

全自动镶样机



BUEHLER

Excellent Results. Easily Repeatable.™

订购信息

SimpliMet1000和SimpliMet3000全自动镗样机包括了模具外壳、所有必需的软管、安装配件和电缆、黑色PhenoCure®粉末样品、EpoMet®模塑料样品、脱模剂、刮刀、刷子、水过滤工具包、扳手和操作指南。带双模具隔板的模具组件独立提供。

20-1415 SimpliMet1000全自动镗样机

20-1435 SimpliMet3000全自动镗样机

附件

目录编号	说明
20-2401	带双隔板的模具组件, 1"
20-2402	带双隔板的模具组件, 1"
20-2403	带双隔板的模具组件, 1"
20-2404	带双隔板的模具组件, 2"
20-2405	带双隔板的模具组件, 25mm
20-2406	带双隔板的模具组件, 30mm
20-2407	带双隔板的模具组件, 40mm
20-2408	带双隔板的模具组件, 50mm

耗材

EpoMet®热硬化性粉末是一种优质的镶嵌树脂。它具有高硬度、低收缩、化学抵抗性、优异的边缘保持性,且它不会因沸腾的蚀刻剂而劣化。

材料	颜色	填充剂	数量	目录编号
EpoMet®F	黑色	精细填充环氧	4 lbs.(1.84kg)	20-3381-070
EpoMet®F	黑色	精细填充环氧	25 lbs.(11.3kg)	20-3381-400
EpoMet®G	黑色	常规填充环氧	4 lbs.(1.84kg)	20-3380-064
EpoMet®G	黑色	常规填充环氧	25 lbs.(11.3kg)	20-3380-400

PhenoCure®是一种可供选择的经济型热固性粉末,对于非关键应用,它具有快速循环养护特性。

材料	颜色	填充剂	数量	目录编号
PhenoCure®	黑色	木粉	5 lbs.(2.3kg)	20-3100-080
PhenoCure®	黑色	木粉	25 lbs.(11.3kg)	20-3100-400
PhenoCure®	红色	木粉	5 lbs.(2.3kg)	20-3200-080
PhenoCure®	红色	木粉	25 lbs.(11.3kg)	20-3200-400
PhenoCure®	绿色	木粉	5 lbs.(2.3kg)	20-3300-080
PhenoCure®	绿色	木粉	25 lbs.(11.3kg)	20-3300-400

说明	数量	目录编号
带药签的脱模剂**	2 oz.(0.03l)	20-8185-002

**用于脱模和其他镶嵌应用。

如需标乐SimpliMet1000和SimpliMet3000全自动镗样机的耗材镶嵌供应得完整清单,请查看我们的作业质量——耗材客户指南。标乐将不断改进产品,因此技术规格也将不断变更。

西努光学

电话: 400-6807517

网址: <http://www.cinv.cn>

E-Mail: dushilei@cinv.cn

地址: 上海市浦东新区浦东南路滨江2250号A座301室

Cinv
Your Optical Solutions