

## 包装压缩试验机厂家

尊敬的客户：

欢迎您的到来，[鼎宝检测仪器有限公司](#)产品展示中心，如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见，您可以给我们留言. 如果您还想了解更多，请拨打我们的服务热线：

产品名称: **包装压缩试验机**

产品型号: ZB-KY

说明: 试验各种包装体、纸箱之抗压力。 试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考。

包装压缩试验机的主要容量 : 2,000、5,000 kgf 任选, 容量选定方式以试件破坏的最大力量 值  $\times 2$  倍左右为适当选择

力量显示器 : 型号 PT-500

解析度: 1/10,000。

每格显示: 0.2kg (以容量 2,000kg 为例)。

力量单位: KG & LB, 切换功能。

截面积单位: cm<sup>2</sup> , mm<sup>2</sup> 。

力量表示: 力量/应力, 拉压功能切换。

应力单位: Kg/cm<sup>2</sup>, Kg/mm<sup>2</sup>, lb/in<sup>2</sup>。

包装压缩试验机具有拉裂/拉断/最大容量设定点/上下极限设定(或其它特殊功能)。

输入项目: 最大容量(高点设定、低点设定), 日期, 批号, 截面积。

印表项目: 测试编号, 最大容量, 日期, 批号, 截面积, 最大力量值, 断裂力量值, 应力值, 最大力量平均值, 断裂力量平均值, 试验中取点值。

取点功能: 试验中可按取点键保留当时试验值, 每次试验均可取 9 点, 并可直接呼叫及打印。每次试验结果可呼叫出查看及删除。

包装压缩试验机附记录器输出倍率选择钮, 可直接与记录器连接。

试验速度: 5~200mm/分钟, 连动式五段速度切换键, 全指示附灯操控面板, 四段可从 5~200mm/分钟 任意设定, 一般出厂均已设定好常用的速度 10/12.7/50/200 mm/分钟, 方便使用者快速切换, 另一段为无段变速调整, 可直接于面板上任意调整速度(附速度指示)。

试验空间: 100×100×100, 行程上下限均附安全距离设定, 可任意设定停机点。

结 构: 精密双滑杆、双螺杆及螺杆防尘伸缩帘。

外观尺寸: 180× 130 × 185 cm ( W × D × H )。

机台重量 (约): 500 Kg。

使用电压: 单相 200-240V, 50~60HZ。

本产品属本公司标准型号产品, 如果您有特殊要求, 我们可以根据您的要求定做。

售后服务承诺: 本产品免费送货上门, 免费对客户方的操作人员进行专业的培训, 产品完全免费保修一年, 终身服务。

我司主营产品: 浙江恒温恒湿试验箱, 高低温试验箱, 湿热交变试验箱, 步入式老化房, 冷热冲击试验箱, 桌上型浙江恒温恒湿试验箱, 精密烤箱, 老化箱, 耐黄变试验机, 蒸汽老化试验机, 盐雾试验箱, 模拟运输振动试验台, 机械式振动试验台, 双翼跌落试验机, 单翼跌落试验机, 电磁振动试验台, 纸箱抗压试验机, 边压环压试验机, 耐摩擦试验机, 纸箱破裂试验机, 拉力试验机, 线材摇摆试验机, 六光源对色灯箱

如果您要查看更多其他型号包装压缩试验机的信息, 请浏览我们的公司网站或来电垂询, 我们将竭诚为您服务, 谢谢您! 与您共同迈进高品质领域是我们的目标, 您的认可是我们最大

的动力!

如果您对我们的产品和服务有什么建议或是意见,您可以给我们留言.如果您还想了解更多,请拨打我们的服务热线:

[嘉兴市鼎宝检测仪器有限公司](#)

联系人:周小姐

手机: 13732586643

电话: 0573-82679059

FAX: 0573-82679300

QQ: 2981698458

E-mail: [jxzb1788@163.com](mailto:jxzb1788@163.com)

浙江省嘉兴市南湖区广益路国际电气城 A11 幢

或者是登录我们的网站: <http://www.jxzb17.com> 我们将竭诚为您服务!