



东莞市皓天试验设备有限公司

Dongguan HAOTIAN Testing Equipment Co., Ltd

Add: 广东省东莞市常平镇上坑工业三路 126-128 号

Tel: 0769-81085066

Fax: 0769-81185797

Web: <http://www.dghaotian17.com>

E-mail: sales@dghotty.com

温湿度控制器各功能作用介绍

- 1、**控制方式**: 采用智能型正逆双向同步输出, 内含先进之斜率控制逻辑。
- 2、**通信接口**: 标准通信接口装置, 可与个人计算机 (PC) 同时联机多机控制及管理。
- 3、**曲线绘制**: 当温、[湿度](#)、时间资料设定完成, 可立即转成设定曲线, 运转中亦可获取实际运转曲线之绘制。
- 4、**终了温度**: 在完成测试时, 可选择执行返回常温之状态, 以利测试物取出。
- 5、**资料设定**: 触控式对话框设定模式, 操作简易明确, 内建目录[数据管理](#)系统。
- 6、**外部保护**: 独立于主[控制器](#)之电子式超温保护装置, 可设定受测对象之温度上限保护。
- 7、**异常追溯**: 可显示记录故障之历史资料, 如过去曾发生故障之原因与发生时间之统计记录。
- 8、**循环设定**: 可执行 9999×999 回次数循环, 且可再切割出 5 组独立之部份循环。
- 9、**安全检知**: 15 项全功能之系统侦测, 确保机台运转安全. 并可自动显示故障时间、项目及排除对策。
- 10、**时间讯号**: 3 组时式控制输出接口, 搭配 10 种之时间控制模式, 方便执行外部驱动组件启/停之时式规画。
- 11、**装置**: 可选购超强记忆容量之装置, 以取代传统昂贵之走纸记录器; 具自我诊断之功能, 记录间隔可自由选择。
- 12、**系统容量**: 可登入 150 组程式×1500 段, 段数可任意分割, 程式可自由相互联结。