

HIOKI

日 置


阻抗分析仪IM7587

NEW Information

可信赖的高端机型 3GHz



IM9201



实现最高达3GHz的高频测量

覆盖1MHz~3GHz的宽测量频率。这种偏差小，稳定性高的测量，是最适用于研发的阻抗分析仪。

装卸简单提供精确的SMD测量

使用可对应6种尺寸SMD的专用选件IM9201(另售)，可简单精确的测量被测物。




LCR模式与分析模式，2种测量模式可灵活运用于生产线



单一频率判断合格与否
【LCR模式】



多个频率判断合格与否
【分析模式：SPOT判断】




判断频率特性的合格与否
【分析模式：峰值判断】



LCR和分析双重检查
【连续测量模式】

智能化的精确测量

附带丰富功能的分析模式



最高3GHz高稳定性高速扫频测量



5种模式的等效电路分析



分析模式也能对应所有校正

接触检查(DCR测量和Hi-Z筛选)

通过DCR测量电感线圈，然后用Hi-Z筛选电容器从而进行各种接触检查。
无论哪种情况都与检查出的振动结合，实现可以信赖的测量。

基本参数 (精度保证时间：1年，调整后精度保证时间：1年)

测量频率	频率范围：1 MHz ~ 3 GHz 设置分辨率：100 kHz
测量电平	-40.0 dBm ~ +1.0 dBm (4 mV ~ 502 mV)
测量时间	最快0.5 ms(模拟测量时间)
测量范围	100 mΩ ~ 5 kΩ
测量项目	Z, Y, θ, Rs, Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D, Q
基本精度	Z: ±0.65%rdg, θ: ±0.38° (代表值)
接触检查	DCR测量, Hi-Z筛选 波形判断(振动检出)
分析模式	频率/扫频测量(801点)
连续测量模式	LCR 30通道, 分析 16通道
接口	处理程序, USB, LAN GP-IB(选件), RS-232C(选件) U盘
附件	电源线, 说明书, 应用软件

节省空间的紧凑型机身

主机尺寸为215W × 200H × 348D mm
为通常一半。作为该级别测试仪，属于
超级轻便的机型。



阻抗分析仪IM7587

近期发售

主机构成：IM7587主机，测试前端，连接线

订购型号(连接线长度)

订购型号	连接线长
IM7587-01	1 m
IM7587-02	2 m

选件

- SMD测试治具IM9201
- 测试治具台IM9200
- 适配器(3.5 mm-7 mm)IM9906
- 校正板IM9905(预定近期发售)

关于测试治具和校正板组合，请向所在地附近事务所咨询。

呼叫中心于2014年3月28日正式成立，旨在为您提供更完善的技术服务。

请您用以下的联系方式联系我们，我们会为您安排样机现场演示。感谢您对我公司产品的关注！

HIOKI

日置(上海)商贸有限公司

上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场4705室
邮编：200001
电话：021-63910350, 63910096, 0097, 0090, 0092
传真：021-63910360 E-mail: info@hioki.com.cn

维修服务中心

电话：021-63343307, 63343308
传真：021-63910360 E-mail: weixiu@hioki.com.cn

呼叫中心

热线电话：400-920-6010

北京分公司
北京市朝阳区东三环北路
38号泰康金融大厦808室
邮编：100026
电话：010-85879168, 85879169
传真：010-85879101
E-mail: info-bj@hioki.com.cn

成都联络事务所
成都市锦江区琉璃路8号
华润广场B座1608室
邮编：610021
电话：028-86528881, 86528882
传真：028-86528916
E-mail: info-cd@hioki.com.cn

广州分公司
广州市天河区体育西路103号
维多利广场A塔3206室
邮编：510620
电话：020-38392673, 38392676
传真：020-38392679
E-mail: info-gz@hioki.com.cn

沈阳联络事务所
沈阳市和平区南京街206号
沈阳城市广场第二座3-503室
邮编：110001
电话：024-23342493, 2953, 1826
传真：024-23341826
E-mail: info-bj@hioki.com.cn

深圳分公司
深圳市福田区福华三路168号
深圳国际商会中心1308室
邮编：518048
电话：0755-83038357, 83039243
传真：0755-83039160
E-mail: info-sz@hioki.com.cn

武汉联络事务所
湖北省武汉市洪山区民族大道
124号龙安港汇城A栋26楼D03室
邮编：430000
电话：027-83261867
传真：027-87223898
E-mail: info-wh@hioki.com.cn

西安联络事务所
西安市高新区唐延路1号
旺座国际D座1503室
邮编：710075
电话：029-88896503, 029-88896951
传真：029-88850083
E-mail: info-xa@hioki.com.cn

济南联络事务所
山东省济南市历下区茂岭山路
2号普利商务中心8层8032房间
邮编：250014
电话：0531-67879235
E-mail: info-bj@hioki.com.cn

苏州联络事务所
江苏省苏州市狮山路199号
新地中心1107室
邮编：215011
电话：0512-66324382, 66324383
传真：0512-66324381
E-mail: info@hioki.com.cn

经销商：