

KU-3™ 粘度计

适用于油漆、涂料及油墨行业

符合ASTM D562工业标准

新型磁性转子连接

新用户界面

新型一品脱和1/2品脱样品罐固定器

容易使用

无需砝码，简化了测试的步骤程序

LED显示信息：

- Krebs单位

- Gram单位

(重量)

- cP厘泊*

可选Krebs或Grams或cP

锁定测试结果

使用HOLD键

精度：测量范围的±1.0%

重现性：±0.5%

标准Krebs转子

测量范围：

40~141KU, 32~1099gm和

27~5274cP*

可提供的固定器

适用于一品脱和半品脱样品罐

可选夸脱样品罐



仪器组成

仪器主机

Krebs专用转子 (KU-1030)

一品脱和半品脱样品罐的固定器

可选附件

膏体用转子 (KU-1031)

应用

油漆

涂料

胶粘剂

油墨

膏状物

*cP厘泊值是按照ASTM D562工业标准，根据Krebs值转换得来。