



MB-19



ME-4

程控型加热浴槽/恒温循环器

温度范围：室温+5 ~ +200

- 所有浸入浴液的部件都由高品质不锈钢和高等级的塑料构成
- 可配置多种不同型号的浴槽或制冷单元；选择专用紧固夹，可与各种特制型号浴槽配套使用
- 通过自带循环泵，可实现内循环和外循环两种工作模式
- MB控制器：温度范围室温+5 ~ 100 ；低噪音设计
- MA控制器：温度范围室温+5 ~ 200 ；可使用可燃或不可燃浴液；配有制冷单元数据接口

ME与MA相比，区别为：

- 采用高亮VFD显示屏，可现实更多参数，可进行远距离观察
- 可连接Pt100温度传感器，可将温度控制点外延至仪器外部，实现对其它装置的准确控温
- 内置温度控制程序，可以进行自动温度控制

应用领域：

- 样品恒温
- 材料测试
- 外置单元的恒温，如夹套反应釜控温，各种测试设备、旋光仪、电泳仪、色谱柱、粘度计、旋转蒸发仪、光度计等

可选择附件：

- 试管架、高度可调浸入式平台、不锈钢平槽盖、防液滴弧形浴槽盖，冷却环、防蒸发塑料球等(详见附件选型指南)

- 程控型系列加热恒温循环器，均设计有四重安全保护功能



- 1.Warning System for low liquid level
低液位预报警功能



- 2.High temperature cut-off
过温自动切断功能调节/防止干烧




- 3.Early warning system for high/low temperature limits
高低温报警功能




- 4.Smart pump智能可调循环泵

泵功率示意图：
浴液：水



加热曲线：
浴液：Thermal浴油



欢迎来电咨询和网站访问：

艾滕仪器（上海）有限公司

www.estonetech.com.cn www.estone-cn.com

Add：上海市徐汇区宜山路705号科技大厦B座1808室

Tel：021-64385855 Fax：021-64385565

Email：info@estonetech.com.cn